

CleanSeal entrada superior o lateral con junta PU



Ventajas

- Sistema patentado de ajuste del filtro sin herramientas, inmediato y 100% seguro
- Sistema de cierre de la rejilla rápido e innovador, acceso inmediato al filtro
- Construcción robusta y caja soldada continua, perfectamente hermética
- Sistema de montaje universal (falso techo, techo suspendido)
- Gran variedad de dimensiones estándar
- Rejillas de difusión intercambiables
- CleanSeal de entrada lateral, ideal para espacios reducidos encima de falsos techos

Aplicación: Sala limpia con flujo turbulento. CleanSeal de entrada lateral, ideal para un espacio reducido encima de un falso techo

Tipo: Cajón

Acabado: Pintura epoxi blanca RAL 9010

Conexión: CleanSeal entrada superior: mediante boca de conexión superior, soldadura continua. CleanSeal entrada lateral: mediante boca de conexión lateral, soldadura continua

Para los filtros: MEGALAM MD/MX/MG junta PU, altura de marco (66/78/90/110 mm) (pedir por separado)

Instalación de los filtros: Sistema de ajuste del filtro sin herramientas y adaptador de altura incluido para los filtros de mínima pérdida de carga. Sistema patentado

Equipamiento de control: Accesible desde la sala: 1 puerto para dp o 100%

Sistema de instalación: mediante “bloques universales” móviles, mediante ganchos de suspensión, integrado en un falso techo, un techo suspendido o una rejilla de techo con perfil en T en sala limpia

Rejillas de difusión (pedir por separado): Sistema de cierre rápido con “una tarjeta de crédito”: Chapa perforada, rotacional/helicoidal, 4 direcciones o aletas orientables

Opción: Compuerta integrada para entrada lateral

Tipo	Nota	Dimensiones AnxAxPr (mm)	Para filtros AnxAxPr (mm)	Con. Ø (mm)	Peso (kg)
CL-SW-3P3-P-MD-T-C-160-N-00-AAA0	Superior	392x 392x 311	305x 305x 110	160	6,7
	Superior	392x 697x 423	610x 305x 110	200	13
	Superior	392x 697x 423	610x 305x 110	250	13
CL-SW-4P4-P-MD-T-C-200-N-00-AAA0	Superior	544x 544x 311	457x 457x 110	200	10,1
CL-SW-4P4-P-MD-T-C-250-N-00-AAA0	Superior	544x 544x 311	457x 457x 110	250	10
CL-SW-5P5-P-MD-T-C-250-N-00-AAA0	Superior	595x 595x 311	508x 508x 110	250	11,3
CL-SW-5P5-P-MD-T-C-315-N-00-AAA0	Superior	595x 595x 311	508x 508x 110	315	11,1
CL-SW-6P6-P-MD-T-C-250-N-00-AAA0	Superior	697x 697x 311	610x 610x 110	250	14,1
CL-SW-6P6-P-MD-T-C-315-N-00-AAA0	Superior	697x 697x 311	610x 610x 110	315	13,9
CL-SW-11P5-P-MD-T-C-315-N-00-AAA0	Superior	1002x 697x 311	610x 915x 110	315	18,1
	Superior	1195x 595x 311	508x 1108x 110	315	19,1
	Superior	1307x 697x 311	610x 1220x 110	315	22,7
CL-SW-12P6-P-MD-T-C-315-N-00-AAA0	Lateral	392x 392x 383	305x 305x 110	160	8,1
	Lateral	392x 697x 423	610x 305x 110	200	13
	Lateral	392x 697x 423	610x 305x 110	200	13
	Lateral	392x 697x 423	610x 305x 110	250	13
	Lateral	392x 697x 423	610x 305x 110	250	13
	Lateral	544x 544x 423	457x 457x 110	200	13,2
	Lateral	544x 544x 473	457x 457x 110	250	14,1
	Lateral	595x 595x 473	508x 508x 110	250	15,9
	Lateral	595x 595x 538	508x 508x 110	315	17,1
	Lateral	697x 697x 473	610x 610x 110	250	19,7
	Lateral	697x 697x 538	610x 610x 110	315	21,2
	Lateral	1002x 697x 538	610x 915x 110	315	27,9
	Lateral	1002x 697x 538	610x 915x 110	315	27,9
	Lateral	1195x 508x 538	595x 1195x 110	315	28,9
	Lateral	1195x 595x 538	508x 1108x 110	315	28,9